


UVA-Messkopf FLA 623 UVA



- Messung der langwelligen UV-Strahlung (bräunende Wirkung auf die menschliche Haut).
- Die spektrale Empfindlichkeit ist nach der globalen Sonnenstrahlung gewichtet.

Technische Daten:

Messbereich:	0 bis ca. 50 W/m ²
spektrale Empfindlichkeit:	310 nm bis 400 nm Maximum bei 335 nm
Gemeinsame Technische Daten und Bild siehe Seite 14.05	

Ausführungen (inkl. Werks-Prüfschein)

UVA-Messkopf mit ALMEMO® Anschlusskabel, Länge = 2 m

Optionen:

ALMEMO® Anschlusskabel, Länge = 5 m

ALMEMO® Anschlusskabel, Länge = 10 m


Best. Nr.

FLA623UVA

OA9623L05

OA9623L10

UVB-Messkopf FLA 623 UVB



- Messung der kurzwelligen UVB-Strahlung
- Die spektrale Empfindlichkeit ist nach der globalen Sonnen-Erythemstrahlung (Sonnenbrand erzeugend) gemäß der Empfehlung der CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) gewichtet. Der UV-Index lässt sich ermitteln.

Technische Daten:

Messbereich:	0 bis ca. 5 W/m ²
spektrale Empfindlichkeit:	265 nm bis 315 nm Maximum bei 297 nm
Gemeinsame Technische Daten und Bild siehe Seite 14.05	

Ausführungen (inkl. Werks-Prüfschein)

UVB-Messkopf mit ALMEMO® Anschlusskabel, Länge = 2 m

Optionen:

ALMEMO® Anschlusskabel, Länge = 5 m

ALMEMO® Anschlusskabel, Länge = 10 m


Best. Nr.

FLA623UVB

OA9623L05

OA9623L10

UVC-Messkopf FLA 623 UVC



- Messung der UVC-Strahlung, z.B. Hg-Linie bei 256 nm
- Der Messkopf kann u.a. in Wasserentkeimungsanlagen verwendet werden.

Technische Daten:

Messbereich:	0 bis ca. 1990 mW/m ²
spektrale Empfindlichkeit:	220 nm bis 280 nm Maximum bei 265 nm
Gemeinsame Technische Daten und Bild siehe Seite 14.05	

Ausführungen (inkl. Werks-Prüfschein)

UVC-Messkopf mit ALMEMO® Anschlusskabel, Länge = 2 m

Optionen:

ALMEMO® Anschlusskabel, Länge = 5 m

ALMEMO® Anschlusskabel, Länge = 10 m

Best. Nr.

FLA623UVC

OA9623L05

OA9623L10