

Additions-Stoppuhr

- Ausführung:**
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse (Ø 55 mm) mit Anhängerkordel.
 - Stoßgeschütztes Stiftankerwerk mit Hand-Aufzug auf der Rückseite.

- Verwendung:** Universell einsetzbar als Einzelstopper und Additionsstopper.
- Start und Stopp können während des Zeitmessvorgangs beliebig betätigt werden.

46 9600	Additions-Stoppuhr mit Etui	XXX
Skaleneinteilungswert	s	1/10
Anzeigezeit	min	15



- 1 Start
- 2 Stopp
- 3 Nullstellen



PEWA Technik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de



www.pewa.de

