

Die BlueLine Messgeräteserie auf



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de



EUROLYZER ST

HC-10/HC-M

MULTILYZER NG

MAXILYZER NG PLUS

Serie S2500

	Messgrößen / Messwerte	EUROLYZER ST	HC-10/HC-M	MULTILYZER NG	MAXILYZER NG PLUS	Serie S2500
O ₂		•		•	•	
CO (bis 4.000 ppm)		•		•	•	
CO (bis 10.000 ppm)		•			•	
CO ₂		•		•	•	
NO		•		•	•	
NO ₂				•	•	
NO _x		•		•	•	
CO (20.000 ppm) / CO (40.000 ppm)				• / -	- / •	
SO ₂				•	•	
Methan						
Propan						
Butan						
Lambda		•		•	•	
Eta-Wirkungsgrad/Eta-BW		•		•	•	
qA		•		•	•	
Temperatur		•	•	•	•	
Druck		•	•	•	•	•
Taupunkt		•		•		
Feuchte in %						
Volumenstrom						
Messungen an Filtern, Lüftungsanlagen, Kanälen						•
Messungen an Produktions-Anlagen, Tanks, Gasleitungen						•
Brennereinstellung/-Service (Öl-, Gas- und Feststoffanlagen)		•		•	•	•
Sicherheitstechnische Überprüfung Gasfeuerstätten auf CO		•		•	•	
Service an Warmwassererzeugern						
Service an BHKW-Anlagen		•		•	•	
Abgasmessung		•		•	•	
Druckmessung		•		•	•	•
Vordruck-, Fließdruck-, Ruhedruck-, Düsendruckmessung		•		•	•	
Überdruck- / Unterdruckmessung		•		•	•	•
Differenzdruckmessung		•		•	•	•
Vakuummessung						•
Temperaturmessung (Abgas-, Luft-, Außenwand-)		•	•	•	•	
Temperaturmessung (Wasser)						
Temperaturmessung (bewegliche Gegenstände)						
Oberflächentemperaturmessung		•	•	•	•	
Differenztemperaturmessung		•	•	•	•	
Feinzug		•		•	•	•
Kaminzugmessung		•		•	•	•
Ventilationsmessung		•	•	•	•	
Abgasverlustmessung		•		•	•	
Heizungs-Check		•	•			
4 Pa-Test		•	•			
Gasleck-Detektion						
Gas-Konzentrationsmessung						
Volumenstrommessung (Wasser)						
Luftfeuchte/Raumklima						
Kontrolle der Bausubstanz						
Luftgeschwindigkeit		•	•			
Messgasaufbereitung					•	
BlmSchV	Zulassungen	•		•	•	
DIN EN 50379-2		•		•	•	•
DIN EN 15378		•	•			
KÜO		•		•	•	

einen Blick



Serie S2600



TM7/TMD7



TM6



TM8-IR



FLOWTEMP



FT-Serie



GSP-Serie



LGM 1

The scatter plot displays 100 data points on a grid. The points are distributed as follows:

- Lower-left quadrant (bottom-left):** A dense cluster of points, with one point labeled '(TM7)'.
- Lower-right quadrant (bottom-right):** A cluster of points, including a point labeled '(TM7)'.
- Upper-left quadrant (top-left):** A few scattered points.
- Upper-right quadrant (top-right):** A few scattered points.